



MEHRWINKELSCHARNIER A MIT VERRIEGELUNG

15-7-3567

Einfaches Einstellen des Klappenwinkels durch Umlegen des Hebels.

Mit der Verriegelung kann das Scharnier in einer Position von 0° bis 180° in 10°-Schritten gehalten werden. Die Klappe ist vorübergehend entriegelt, während der Hebel gedrückt wird. Die Klappe bleibt entriegelt, wenn der Hebel angehoben wird.

Das Scharnier kann zusammen mit dem Freies Achsenscharnier A (15-7-3568 oder 15-7-3569) verwendet werden.

